

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.500

Obroba s tečaji na vrhu

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.500 - Obroba s tečaji na vrhu za VX

Za namestitev krmilnih in prikazovalnih komponent, v povezavi z modularno sprednjo zasnovo ali zaščitnimi letvami.

Features

| | |
|-----------------------------------|--|
| Št. Modela | VX 8620.500 |
| Opis izdelka | Za namestitev komponent za nadzor in upravljanje skupaj z modularno zasnovo sprednje strani in z zaščitnimi letvami. |
| Material | Jeklena pločevina, 2 mm |
| Površinska obdelava | Teksturirana barva |
| Barva | RAL 7035 |
| Obseg dobave | Obroba Tečaji Ključavnica z dvojnimi 3 mm vložki Sestavni deli |
| Mere | Višina: 300 mm |
| Primerno za | Širina: 600 mm |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 54 |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 3,7 kg |
| Bruto teža | 4,317 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 15,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 83024200 |
| ETIM 9 | EC002617 |
| ECLASS 8.0 | 27189260 |
| Opis izdelka | VX Trim panel, hinged at the top, WH: 600x300 mm |

Approvals

Explanations

Declaration of conformity UK