

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.500

Obroba s tečaji na vrhu

State: 1.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.500 - Obroba s tečaji na vrhu za VX

Za namestitev krmilnih in prikazovalnih komponent, v povezavi z modularno sprednjo zasnovo ali zaščitnimi letvami.

Features

Št. Modela	VX 8620.500
Opis izdelka	Za namestitev komponent za nadzor in upravljanje skupaj z modularno zasnovo sprednje strani in z zaščitnimi letvami.
Material	Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava	Teksturirana barva
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Obroba Tečaji Ključavnica z dvojnimi 3 mm vložki Sestavni deli
Mere	Višina: 300 mm
Primerno za	Širina: 600 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 54
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3,7 kg
Bruto teža	4,317 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	83024200
ETIM 9	EC002617
ECLASS 8.0	27189260
Opis izdelka	VX Trim panel, hinged at the top, WH: 600x300 mm

Approvals

Explanations

Declaration of conformity UK