


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.082

**Obrobe podnožja/podstavka,
stranice, za VX sistem podnožja/
podstavka, nerjavno jeklo**

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.082 - Obrobe podnožja/podstavka, stranice, za VX sistem podnožja/podstavka, nerjavno jeklo Nova različica

Za zaključek stranic podnožja/podstavka se uporabljajo obrobe iz nerjavnega jekla.



Features

Št. Modela	VX 8660.082
Material	Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava	Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave	Sestavni deli
Opomba	Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije
Mere	Višina: 200 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX VX SE TS PC Globina: = 600 mm
Tipska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Paketi	2 pc(s).

Features

Neto teža	3,08 kg
Bruto teža	3,386 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis izdelka	VX base/plinth trim panel, sides, H: 200 mm, for D: 600 mm, stainless steel, 1.4301

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTFA
-----------	------------------