

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.090

Obrobe podnožja/podstavka, prezračevane

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.090 - Obrobe podnožja/podstavka, prezračevane za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Za prezračevanje ohišja skozi podnožje/podstavke. Pri višini podnožja/podstavka 200 mm je mogoče po izbiri uporabiti eno ali dve prezračevani okrasni plošči. Zahvaljujoč opsijski pritrditvi okrasne plošče je mogoče prezračevane okrasne plošče namestiti tudi na stran kotnega elementa podnožja/podstavka.

Features

Št. Modela	VX 8660.090
Zasnova	Prezračevano
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Sestavni deli
Mere	Višina: 100 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Širina/globina: 600 mm
Tipska ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
Teža/pakiranje	1,42 kg
Paketi	2 pc(s).
Primerno za	za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina
Neto teža	1 kg

Features

Bruto teža	1,319 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	17,01
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis izdelka	VX base/plinth trim panel, vented, for W/D: 600 mm, sheet steel

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------
