

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8700.040

# Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8700.040 - Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina za VX

Stranske plošče, pritrjene z vijaki, nerjavno jeklo, za VX.

## Features

Št. Modela	VX 8700.040
Prednosti	Hitra montaža zahvaljujoč pritrdilnemu držalu stranske plošče Samodejno izenačevanje potencialov in višja EMC zaščita zaradi nosilcev plošč ohišja z ozemljitvenimi vložki na notranji strani Enostavno pozicioniranje po višini in globini s pomočjo pripomočka za določanje položaja Sestavljanje s strani ene osebe Ozemljitveni vijaki z veliko kontaktno površino brez barve za optimalen stik
Material	Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Površinska obdelava	Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave	Sestavni deli
Primerno za	Vrsta ohišja: VX Višina: = 1.800 mm Globina: = 500 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Tipna ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
Osnovni material	Stainless steel
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	21 kg
Bruto teža	22,6 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

# Features

---

Opis izdelka

VX Side panel, screw-fastened, for HD: 1800x500 mm, stainless steel, 1.4301