


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.840

Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.840 - Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina za TS

Stranske plošče, pritrjene z vijaki, nerjavno jeklo, za TS.



Features

Št. Modela	TS 8700.840
Prednosti	Samodejno izenačevanje potencialov in višja EMC zaščita zaradi nosilcev plošč ohišja z ozemljitvenim vložkom Enostavno pozicioniranje s pomočjo pripomočka za določanje lokacije Ozemljitveni vijak s kontaktno površino
Material	Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Površinska obdelava	Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave	Sestavni deli
Primerno za	Vrsta ohišja: TS Višina: = 1.800 mm Globina: = 400 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Osnovni material	Stainless steel

Features

Paketi	2 pc(s).
Neto teža	18 kg
Bruto teža	18,4 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Opis izdelka	TS Side panel, screw-fastened, for TS, for WD: 40x40 mm, Stainless steel 1.4301