


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.840

Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.840 - Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina za TS

Stranske plošče, pritrjene z vijaki, nerjavno jeklo, za TS.



Features

| | |
|---------------------------------|--|
| Št. Modela | TS 8700.840 |
| Prednosti | Samodejno izenačevanje potencialov in višja EMC zaščita zaradi nosilcev plošč ohišja z ozemljitvenim vložkom Enostavno pozicioniranje s pomočjo pripomočka za določanje lokacije Ozemljitveni vijak s kontaktno površino |
| Material | Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm |
| Površinska obdelava | Brušeno, zrnatost 400 |
| Obseg dobave | Sestavni deli |
| Primerno za | Vrsta ohišja: TS Višina: = 1.800 mm Globina: = 400 mm |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 55 |
| Osnovni material | Stainless steel |

Features

| | |
|---------------------------|---|
| Paketi | 2 pc(s). |
| Neto teža | 18 kg |
| Bruto teža | 18,4 kg |
| Carinska tarifna številka | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Opis izdelka | TS Side panel, screw-fastened, for TS, for WD: 40x40 mm, Stainless steel 1.4301 |