

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8701.040

### Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8701.040 - Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm Nerjavno jeklo za komponente podnožja/podstavka spredaj in zadaj

Za namestitev med komponente podnožja/podstavka. Za višino 200 mm se lahko uporabita dve osnovni plošči višine 100 mm. Za stabilizacijo sosednjih osnovnih elementov se lahko osnovne plošče zasukajo za 90°.

## Features

Št. Modela	TS 8701.040
Opis izdelka	Za montažo med podnožjem/podstavkom. Pri višini 200 mm se lahko uporabita tudi dve osnovni plošči debeline 100 mm.
Material	Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava	Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave	2 obrobi podnožja/podstavka Sestavni deli
Navodila za sestavljanje	Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm, se lahko namestijo obrnjene za 90°, da se stabilizirajo povezane komponente podnožja/podstavka. Za ta namen je potreben nosilec za povezovanje podnožja/podstavka.
Mere	Višina: 100 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: TS: = 400 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	1,4 kg
Bruto teža	1,68 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis izdelka	TS Trim panel, sides, H: 100 mm, for W: 400 mm, Stainless steel 1.4301