

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.520 Kabelski kanal

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.520 - Kabelski kanal za navpični odsek TS

Za namestitev na navpični del ohišja, na dva povezana dela ohišja v bližini povezovanja.



Features

Št. Modela	TS 8800.520
Zasnova	Širina 50 mm, za montažo na en navpični del ohišja v območju stranske plošče.
Prednosti	<p>Pritrdilne točke kabelskih kanalov so usklajene z vzorcem lukenj TS sistema. To odpravlja zamudno vrtanje, ki bi bilo potrebno pri DIN kanalih.</p> <p>Nominalne prelomne točke palic so zasnovane tudi za kombinacijo s kabelskimi kanali za montažne plošče.</p> <p>Dodatne prelomne točke na višini montažne plošče omogočajo neposredno vstavljanje v kabelski kanal.</p>
Material	Trd PVC Odporno proti ognju, samougasljivo
Barva	Podobno RAL 7030
Obseg dobave	Kabelski kanal s pokrovom
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Opomba	Možnost skrajšanja za druge velikosti ohišja.

Features

Mere	Širina: 50 mm Višina: 1.800 mm Globina: 80 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: TS VX SE PC IW Višina: ≤ 2.000 mm
Delovno temperaturno območje	60 °C
Paketi	8 pc(s).
Neto teža	9,944 kg
Bruto teža	10,52 kg
Carinska tarifna številka	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Opis izdelka	TS Cable duct for vertical TS section, WHD: 50x1800x80 mm

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	-----------------------------------------------------------