

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.754 Kabelski kanal

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.754 - Kabelski kanal

S posebnimi DIN luknjami za neposredno montažo na profil ohišja ali na površine, kot so montažne plošče. Določene točke loma na prečkah in na dnu kabelskega kanala.



Features

Št. Modela	TS 8800.754
Zasnova	za montažne plošče Za montažo na VX sistemske luknje
Opis izdelka	S posebnimi DIN perforacijami za neposredno montažo na profile ohišij ali na površine, kot so na primer montažne plošče. Predhodno določene točke loma na vodilih in na dnu kabelskega kanala.
Material	Trd PVC Odporno proti ognju, samougasljivo Temperaturna odpornost do +60 °C
Barva	Podobno RAL 7030
Obseg dobave	Kabelski kanal s pokrovom
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Možnosti namestitve	S posebnimi DIN luknjami za neposredno montažo na del ohišja ali na površine, kot so montažne plošče Če je montažna plošča nameščena poravnano z okvirjem ohišja na zadnji strani (položaj vgradnje ± 0 mm), so vodoravno nameščeni kabelski kanali poravnani s kabelskimi kanali, nameščenimi na profilu ohišja Kabelski kanal 100 mm za montažo na navpični okvir ohišja pri povezanih ohišjih.

Features

Opomba	Za druge mere se lahko skrajša.
Mere	Širina: 100 mm Globina: 80 mm Dolžina: 2.000 mm
Paketi	12 pc(s).
Neto teža	21,96 kg
Bruto teža	23,58 kg
Carinska tarifna številka	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Opis izdelka	TS Cable duct for mounting plate, WHD: 100x2000x80 mm

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---