

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 8800.920

Podnožje/podstavek, stacionarno

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 8800.920 - Podnožje/podstavek, stacionarno za PC, IW

Oblikovno usklajeno z ohišji, višina 100 mm, z izbočenjem spredaj.

Features

| | |
|-----------------------------------|---|
| Št. Modela | PC 8800.920 |
| Opis izdelka | Usklajena zasnova z ohišji, z izboklino spredaj. |
| Material | Jeklena pločevina, 2,0 mm |
| Barva | RAL 7035 Okrasna komponenta, sprednja: RAL 7015 |
| Obseg dobave | 1 okrasna komponenta, sprednja: 1 komponenta podnožja/podstavka, zadnja 2 obrobi podnožja/podstavka, stranski |
| Mere | Višina: 100 mm |
| Primerno za | Vrsta ohišja: PC IW Širina: = 600 mm Globina: = 600 mm |
| Primerno za globino | 600 mm |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 11,92 kg |
| Bruto teža | 13,02 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 49,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |

Features

Opis izdelka

PC Base/plinth, stationary, for PC, IW, for D: 600 mm, H: 100 mm,
Sheet steel