

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 8800.920

## Podnožje/podstavek, stacionarno

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 8800.920 - Podnožje/podstavek, stacionarno za PC, IW

Oblikovno usklajeno z ohišji, višina 100 mm, z izbočenjem spredaj.

## Features

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Št. Modela                        | PC 8800.920   |
| Opis izdelka                      | Usklajena zasnova z ohišji, z izboklino spredaj.  |
| Material                          | Jeklena pločevina, 2,0 mm   |
| Barva                             | RAL 7035<br>Okrasna komponenta, sprednja: RAL 7015  |
| Obseg dobave                      | 1 okrasna komponenta, sprednja:<br>1 komponenta podnožja/podstavka, zadnja<br>2 obrobi podnožja/podstavka, stranski |
| Mere                              | Višina: 100 mm  |
| Primerno za                       | Vrsta ohišja: PC<br>IW<br>Širina: = 600 mm<br>Globina: = 600 mm   |
| Primerno za globino               | 600 mm  |
| Paketi                            | 1 pc(s).  |
| Neto teža                         | 11,92 kg  |
| Bruto teža                        | 13,02 kg  |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 49,5 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Opomba o kategoriji PCF           | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana    |
| Carinska tarifna številka         | 94039910  |
| ETIM 9                            | EC000721  |
| ECLASS 8.0                        | 27182003  |

# Features

---

Opis izdelka

PC Base/plinth, stationary, for PC, IW, for D: 600 mm, H: 100 mm,  
Sheet steel