

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8951.030

## Pokrov vrat izolatorja

State: 28.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8951.030 - Pokrov vrat izolatorja za VX

Vključuje glavno zaporo vrat za varnostno zaklepanje ohišij in povezanih ohišij v skladu s standardi UL. Preizkušeno v povezavi z upravljalnimi ročicami za glavna stikala proizvajalcev Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton in Siemens.

## Features

Št. Modela	VX 8951.030
Opis izdelka	Vključuje glavno ključavnico za varnostno zaklepanje ohišij ali povezanih ohišij v skladu s standardi UL. Preizkušeno v povezavi z aktuatorji za glavna stikala proizvajalcev Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton in Siemens.
Prednosti	<p>Izpolnjuje zahteve standarda UL 508 A</p> <p>V povezavi z mehanizmom za upravljanje, sosednjo ključavnico vrat in povezovalnimi palicami, so te zahteve izpolnjene tudi za povezane kombinacije</p> <p>Po želji se lahko namesti na levo ali desno stran ohišja. S tem pokrovom je mogoče vsa povezovalna ohišja z enimi vrati konfigurirati kot ohišja z izoliranimi vrati. Celotna površina ohišja se ohrani.</p> <p>Skupaj z vgradno ploščo se lahko montažna površina glavnega ohišja poveča za do 14 %.</p> <p>Dva izreza za ročice za upravljanje na sprednji strani za namestitev na različnih višinah</p>

# Features

Aplikacije	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 in 140 UK-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA tipa 1 in 2 Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA za tip 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA za tip 12 Siemens: pogonski mehanizem s talnim kablom – komplet 3VA9137-0CK12 za 3VA51 do 125 A, plastični aktuator, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP 3VA9137-0CK12 za 3VA51 do 125 A, jekleni aktuator z epoksidnim premazom, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP 3VA9277-0CK12 za 3VA52/62 do 250 A, plastični aktuator NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP 3VA9277-0CK12 za 3VA52/62 do 250 A, jekleni aktuator z epoksidnim premazom, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP 3VA9477-0CK12 za 3VA53/54/63/64 do 600 A, plastični aktuator, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP 3VA9477-0CK12 za 3VA53/54/63/64 do 600 A, jekleni aktuator z epoksidnim premazom, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP Siemens: mehanizem za nastavitve globine – kompleti 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Material	Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava	Prašno barvano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Glavna ključavnica vrat, plošča pokrova in montažni deli.
Mere	Širina: 103 mm Višina: 1.800 mm Globina: 500 mm
Opomba	Pokrov je dovoljeno namestiti samo na ohišje z enimi vrati in cevni okvirjem vrat
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55 in conjunction with enclosures from the VX series

# Features

---

Protection category NEMA	NEMA 12 (in conjunction with enclosures from the VX series)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	14,5 kg
Bruto teža	16 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	VX Isolator door cover, WHD 103x1800x500 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------