

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.410 Zaslou/tipkovnica

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.410 - Zaslon/tipkovnica s 17-palčnim TFT zaslonom in VGA/DVI priključkom

1 U ohišje s 17-palčnim TFT zaslonom, angleško ali nemško tipkovnico in teleskopskimi izvlečnimi nosilci.



Features

Št. Modela	DK 9055.410
Opis izdelka	Enota je nameščena v izvlečnem predalu; zaslon je mogoče preklopiti, predal pa se v zaprtem položaju zaskoči. To pomeni, da enota potrebuje samo 1U prostora v 482,6 mm (19") ohišju.
Prednosti	Analogni in digitalni video vhod Kabli so varno napeljani v energetske verige Zaklepanje spredaj Enostavna namestitve, ki jo opravi en sam človek.
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Zaslon/tipkovnica, 1 U VGA kabel DVI kabel USB kabel Omrežni kabel z ozemljitvenim kontaktom s 17-palčnim TFT zaslonom in VGA/DVI priključkom 2 kabla PS/2 Tipkovnica z vgrajeno sledilno ploščico
Nazivna delovna napetost	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Features

Največja poraba energije z zaprto enoto z zaslonom	1 W
Maks. poraba energije med delovanjem	32 W
Vmesniki	VGA (D-Sub HD 15-pole) DVI 1 x USB PS/2
Priključek (tip)	IEC 320 connector C14
Postavitev	German
Opomba za model št.	Podaljšani dobavni roki
Mere	Širina: 482,6 mm Globina: 680 mm
Delovno temperaturno območje	5 °C...45 °C
Mere namestitve	Globina namestitve (min.): 680 mm Globina namestitve (maks.): 850 mm
Funkcije zaslona	Diagonala: 432 mm (17") Oblika: 4 : 3 Kontrastno razmerje: Kontrastno razmerje približno 1000:1 Svetlost zaslona: 350 cd/m ² Ločljivost zaslona: 1280 x 1024 pixels Število barv: 16.700.000
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	15,827 kg
Bruto teža	16,66 kg
Carinska tarifna številka	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Opis izdelka	DK Monitor/keyboard unit, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, german, RAL 9005

Approvals

Explanations

Declaration of conformity