

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.030

Nosilec zbiralnih sponk

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.030 - Nosilec zbiralnih sponk 1-polni

Features

Št. Modela	SV 9340.030
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Za namestitev zbiralnih sponk	12 x 5/10 15 x 5 - 30 x 10
Za namestitev zbiralnih sponk	Flat copper busbars
Število polov	Single-pole
Opomba	Večpolne sisteme z medosno razdaljo 60 mm je mogoče konfigurirati z združevanjem nosilcev zbiralnih sponk Podpora, primerna za AC in DC aplikacije.
Opomba za model št.	Če se uporabljajo zbiralne plošče 12 x 5/10 mm, je potreben dodaten distančnik 9340.090
Nazivna delovna napetost	1000 V AC 1500 V DC
Podpora za PEN/N/PE	Yes
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	0,2 kg
Bruto teža	0,24 kg
Carinska tarifna številka	85369010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Opis izdelka	SV Busbar support, 1-pole, for busbar WH: 12x5-30x10 mm

Approvals

Approvals

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK