

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.270 Priključni adapter

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.270 - Priključni adapter

Za sisteme z odmikom 60 mm med središči.

Features

| | |
|--|---|
| Št. Modela | SV 9342.270 |
| Material | Pokrov: ABS Luknjan profil: poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 |
| Barva | RAL 7035 |
| Maks. nazivni tok | 250 A |
| Nazivna delovna napetost | 690 V, 3~ |
| Opomba | Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije. UL odobritev velja samo v povezavi z AC aplikacijami Nazivna delovna napetost za enosmerne aplikacije je odvisna od razporeditve zbiralnih sponk v nosilcih zbiralnih sponk 9340.050/9341.050/9342.050. |
| Električne nazivne vrednosti UL (SCCR) | 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 250 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 250 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7 |
| Kabelska vtičnica | Bottom |
| Za sisteme palic z razmakom med središči | 60 mm |
| Število polov | 3-pole |
| Mere | Širina: 90 mm Višina: 210 mm |
| Priklop okroglih vodnikov, fino pletenih z žičnimi tulci | 35 - 120 mm ² |
| Priklop okroglih vodnikov, večžični | 35 - 120 mm ² |
| Za namestitvev zbiralnih sponk | Višina: 5, 10 mm |

Features

| | |
|---|--|
| Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V) | 18,5 x 15,5 mm |
| Nazivna delovna napetost (L1 + L2) | 1000 V (DC) |
| Nazivna delovna napetost (L1 + L3) | 1500 V (DC) |
| Odobritve | UL |
| Za debelino palice | 120 mm |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 0,699 kg |
| Bruto teža | 0,714 kg |
| Teža bakra (kg na kos) | 0,166 |
| Carinska tarifna številka | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Opis izdelka | SV Connection adaptor, 250 A, 690 V, 3-pole, cable outlet bottom, round conductor connection 35-120 mm ² , clamping area WH: 18,5x15,5 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |