

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.324

Razširitveni komplet priključnih adapterjev

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.324 - Razširitveni komplet priključnih adapterjev za 4-polno konfiguracijo

Dodatni komplet enopolnih vtičnic kot dopolnilo 3-polnemu priključnemu adapterju (SV 9342.310/9342.320) za 4-polne konfiguracije.

Features

Št. Modela	SV 9342.324
Opis izdelka	1-polni dodatni modul za dopolnitev 3-polnega priključnega adapterja za 4-polno konfiguracijo.
Material	Pokrov: ABS Luknjan profil: poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Maks. nazivni tok	1.600 A
Nazivna delovna napetost	690 V, 1~
Opomba	Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije. UL odobritev velja samo v povezavi z AC aplikacijami
Električne nazivne vrednosti UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 1200 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Za sisteme palic z razmakom med središči	60 mm
Število polov	Single-pole
Za model št.	9342.320
Mere	Širina: 85 mm Višina: 270 mm
Za namestitev zbiralnih sponk	Višina: 5, 10 mm
Vpenjalno območje za laminirane bakrene palice debeline 5 mm (Š x V)	65 x 27 mm

Features

Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)	65 x 22 mm
Vpenjalno območje za laminirane bakrene palice debeline 10 mm (Š x V)	65 x 22 mm
Za debelino palice	240 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,199 kg
Bruto teža	1,271 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,136
Carinska tarifna številka	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	SV Connection adaptor, 1600 A, 690 V, 1-pole, expansion set, for SV 9342320 (configuration 4-pole), clamping area WH: 65x22/27 mm

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK