

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.540

## Adapter za odklopnik

State: 9.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.540 - Adapter za odklopnik 3-polni

Adapter odklopnika za univerzalno, poenostavljeno montažo odklopnikov.

## Features

|   |  |
|---|--|
| Št. Modela  | SV 9342.540  |
| Material  | Poliamid<br>Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0   |
| Barva   | RAL 7035   |
| Obseg dobave  | Pokrov priključka<br>Drсни bloki   |
| Vrsta električne povezave                               | Box terminal   |
| Maks. nazivni tok                                       | 125 A  |
| Nazivna delovna napetost                                | 690 V, 3~  |
| Opomba  | Kabelska vtičnica: vtičnica stikala ali kot odhodni kabel iz stikalne naprave<br>Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije. |
| Električne nazivne vrednosti UL (SCCR)                  | 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 125 A, DIVQ/7  |
| Kabelska vtičnica                                       | Top  |
| Za sisteme palic z razmakom med središči                | 60 mm  |
| Število polov   | 3-pole   |
| Mere  | Širina: 90 mm<br>Višina: 225 mm  |
| Priklop okroglih vodnikov                               | 35 - 120 mm <sup>2</sup>   |
| Za namestitvev zbiralnih sponk                          | Višina: 5, 10 mm   |
| Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V) | 18,5 x 15,5 mm   |

# Features

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Primerno za proizvajalca (tip) | ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)<br>Allen Bradley (140-CMN)<br>Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)<br>GE (FD160)<br>OEZ (BC160N)<br>Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)<br>Schrack (MC1)<br>Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)<br>Terasaki (E125, S125) |
| Odobritve                      | UL  |
| Paketi                         | 1 pc(s).  |
| Neto teža                      | 0,819 kg  |
| Bruto teža                     | 0,848 kg  |
| Teža bakra (kg na kos)         | 0,202   |
| Carinska tarifna številka      | 85369095  |
| ETIM 9                         | EC001531  |
| ECLASS 8.0                     | 27370304  |
| Opis izdelka                   | SV Circuit-breaker component adaptor, 125 A, 690 V, 3-pole, cable outlet top, round conductor connection 35-120 mm <sup>2</sup> , clamping area WH: 18,5x15,5 mm  |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)       |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |