

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.540

Adapter za odklopnik

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.540 - Adapter za odklopnik 3-polni

Adapter odklopnika za univerzalno, poenostavljeno montažo odklopnikov.

Features

Št. Modela	SV 9342.540
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Pokrov priključka Drсни bloki
Vrsta električne povezave	Box terminal
Maks. nazivni tok	125 A
Nazivna delovna napetost	690 V, 3~
Električne nazivne vrednosti UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 125 A, DIVQ/7
Kabelska vtičnica	Top
Za sisteme palic z razmakom med središči	60 mm
Opomba	Kabelska vtičnica: vtičnica stikala ali kot odhodni kabel iz stikalne naprave Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
Število polov	3-pole
Mere	Širina: 90 mm Višina: 225 mm
Priklop okroglih vodnikov	35 - 120 mm ²
Za namestitvev zbiralnih sponk	Višina: 5, 10 mm
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)	18,5 x 15,5 mm

Features

Primerno za proizvajalca (tip)	ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) GE (FD160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51) Terasaki (E125, S125)
Odobritve	UL
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,819 kg
Bruto teža	0,848 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,202
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	SV Circuit-breaker component adaptor, 125 A, 690 V, 3-pole, cable outlet top, round conductor connection 35-120 mm ² , clamping area WH: 18,5x15,5 mm

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK