

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.005 Držala varovalek

State: 29.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.005 - Držala varovalk od 31 A do 60 A

Nosilec varovalk do 60 A, 3-polni. Enostavna namestitev na nosilne letve ali z adapterji OM komponent na zbiralne sponke.

Features

Št. Modela	SV 9345.005
Zasnova	Za varovalke kategorije CC
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Priključek za okrogli vodnik	AWG 8 - 18
Vrsta električne povezave	Box terminal
Za vrsto (razred) varovalke	CC
Nazivni obratovalni tok maks.	30 A
Nazivna delovna napetost	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Opomba	Za montažo s sponkami na nosilne tirnice s širino 35 mm (višino 7,5 mm/15 mm) v skladu s standardom DIN EN 60 715 ali za kombinacije adapterjev RiLine komponent (OM adapterji/nosilci)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Opomba za model št.	Ni primerno za namestitev varovalk 10 x 38 mm v skladu z IEC 60 269-2/-4/-6
Mere	Širina: 54 mm Višina: 81 mm
Prikllop okroglih vodnikov	0,75 - 25 mm ²
Za namestitev varovalk	Premer: 10 mm Dolžina: 38 mm

Features

Območje napetosti za prikazovalne lučke	110 - 600 V
Električne nazivne vrednosti UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Število polov	3-pole
Round conductor cross-section	0,75 - 25 mm ²
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	0,4 kg
Bruto teža	0,634 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,018
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Opis izdelka	SV Fuseholder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK