

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.724 Adapter za odklopnik

State: 24.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.724 - Adapter za odklopnik 4-polni

Features

| | |
|--|--|
| Št. Modela | SV 9345.724 |
| Material | Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 |
| Barva | RAL 7035 |
| Obseg dobave | Bakreni distančni valj Priključni vijaki |
| Maks. nazivni tok | 500 A |
| Nazivna delovna napetost | 690 V, 4~ |
| Kabelska vtičnica | Bottom |
| Za sisteme palic z razmakom med središči | 60 mm |
| Opomba | Kabelska vtičnica: vtičnica stikala ali kot odhodni kabel iz stikalne naprave Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije. |
| Število polov | 4-pole |
| Mere | Širina: 185 mm Višina: 300 mm |
| Za namestitvev zbiralnih sponk | Višina: 5, 10 mm |
| Primerno za proizvajalca (tip) | Eaton |
| Primerno za proizvajalca (tip) | Eaton (NZM3-4-XKR130) |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 3,419 kg |
| Bruto teža | 3,542 kg |
| Teža bakra (kg na kos) | 2,16 |
| Carinska tarifna številka | 85369095 |

Features

| | |
|--------------|--|
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Opis izdelka | SV Circuit-breaker component adaptor, 500 A, 690 V, 4-pole, cable outlet bottom, for switchgear make:, Eaton |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |
|--------------|---|