


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.230 Priključni modul

State: 15.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.230 - Priključni modul REM 800-CON

Za povezovanje prostorsko oddaljenih merilnih točk.

Features

Št. Modela	SV 9393.230
Opis izdelka	Za povezovanje prostorsko oddaljenih merilnih točk.
Obseg dobave	2 priključna modula 2 priključka vodila (levi/desni) 2 sponki za oklop 2 vijačna priključka 2 končna nosilca
Delovno temperaturno območje	-10 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-25 °C...70 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)	5...25 %
Stopnja kontaminacije	2
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Za montažo na nosilne tirnice	Yes
Priklop okroglih vodnikov, fino pletenih z žičnimi tulci	0,2 - 1,5 mm ²
Priklop okroglih vodnikov, fina žica brez tulca	0,2 - 1,5 mm ²
Priklop okroglih vodnikov, enožilni	0,2 - 1,5 mm ²
Priklop okroglih vodnikov, večžični	0,2 - 1,5 mm ²
Priključek za okrogli vodnik	AWG 16 - 24
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	0,36 kg
Bruto teža	0,366 kg

Features

Carinska tarifna številka	85389099
Opis izdelka	SV Connection module REM 800-CON

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------