


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.200 Priključni adapter

State: 24.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.200 - Priključni adapter RiLine Compact

Za priklop okroglih priključkov.

Features

Št. Modela	SV 9635.200
Način delovanja	Za napajanje plošče
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva	RAL 7035
Opomba	Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
Opomba za model št.	Pri uporabi okroglih tankih 16 mm ² vodnikov z žičnimi tulci priporočamo naslednja stiskalna orodja: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Maks. nazivni tok	63 A
Nazivna delovna napetost	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Število polov	3-pole
Kabelska vtičnica	Top/bottom
Električne nazivne vrednosti UL	Nazivni tok (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Vrsta električne povezave	Spring terminal
Priklop okroglih vodnikov, fina žica brez tulca	1,5 - 16 mm ²
Priklop okroglih vodnikov, fino pletenih z žičnimi tulci	1,5 - 16 mm ²
Priklop okroglih vodnikov, večžični	1,5 - 16 mm ²
Priklop okroglih vodnikov, enožilni	1,5 - 10 mm ²
Priključek za okrogli vodnik	AWG 6 - 16

Features

Mere	Širina: 22,5 mm Višina: 160 mm Globina: 115,5 mm
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	0,72 kg
Bruto teža	0,788 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,023
Carinska tarifna številka	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	Busbar connection adaptor 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, connection of round conductors 1.5-16 mm ² (RiLine Compact)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK