

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.210 Priključni adapter

State: 28.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.210 - Priključni adapter RiLine Compact

Za priklop okroglih priključkov.

## Features

Št. Modela	SV 9635.210
Način delovanja	Za napajanje plošče
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva	RAL 7035
Opomba	Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
Opomba za model št.	Lahko se uporablja kot centralni dovod ali kot vzdolžni konektor za dve povezani plošči
Maks. nazivni tok	125 A
Nazivna delovna napetost	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Število polov	3-pole
Kabelska vtičnica	Top/bottom
Električne nazivne vrednosti UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC/480 V AC
Vrsta električne povezave	Box terminal
Priklop okroglih vodnikov, fina žica brez tulca	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Priklop okroglih vodnikov, fino pletenih z žičnimi tulci	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Priklop okroglih vodnikov, večžični	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Priklop okroglih vodnikov, enožilni	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Priključek za okrogli vodnik	AWG 1 - 10
Mere	Širina: 45 mm Višina: 160 mm Globina: 92,5 mm

# Features

---

Paketi	4 pc(s).
Neto teža	1,12 kg
Bruto teža	1,183 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,04
Carinska tarifna številka	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm <sup>2</sup>

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK