

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.350 Adapter za komponente

State: 8.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](https://www.rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.350 - Adapter za komponente 3-polni

Za namestitev stikalnih naprav in zaščitne opreme.

## Features

Št. Modela	SV 9635.350
Zasnova	Comfort
Način delovanja	Za mehansko pritrditev in neposreden stik električne opreme na plošči
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva	RAL 7035
Opomba	Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
Maks. nazivni tok	32 A
Nazivna delovna napetost	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Število polov	3-pole
Električne nazivne vrednosti UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Priključni kabli (AWG)	AWG 10
Dolžina priključnega kabla	160 mm
Podporne tirnice količina/višina	1 / 10 mm
Vrsta podporne tirnice	adjustable
Mere	Širina: 45 mm Višina: 160 mm Globina: 34,5 mm
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	0,56 kg
Bruto teža	0,582 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,055

# Features

---

Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	SV Component adaptor (Comfort), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 10 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK