

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.371 Adapter za komponente

State: 25.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.371 - Adapter za komponente 1-polni

Za namestitev stikalnih naprav in zaščitne opreme.

Features

Št. Modela	SV 9635.371
Zasnova	L1
Način delovanja	Za mehansko pritrditev in neposreden stik električne opreme na plošči
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva	RAL 7035
Opomba	Glede na zeleno fazno povezavo so potrebne različne različice adapterjev Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
Maks. nazivni tok	16 A
Nazivna delovna napetost	690 V (AC), 1~
Število polov	Single-pole
Priključni kabli (AWG)	AWG 14
Dolžina priključnega kabla	100 mm
Podporne tirnice količina/višina	1 / 10 mm
Vrsta podporne tirnice	static
Mere	Širina: 18 mm Višina: 160 mm Globina: 35 mm
Paketi	6 pc(s).
Neto teža	0,3 kg
Bruto teža	0,358 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,006

Features

Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L1), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK