

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.373

# Adapter za komponente

State: 8.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.373 - Adapter za komponente 1-polni

Za namestitev stikalnih naprav in zaščitne opreme.

## Features

Št. Modela	SV 9635.373
Zasnova	L3
Način delovanja	Za mehansko pritrditev in neposreden stik električne opreme na plošči
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva	RAL 7035
Opomba	Glede na zeleno fazno povezavo so potrebne različne različice adapterjev Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
Maks. nazivni tok	16 A
Nazivna delovna napetost	690 V (AC), 1~
Število polov	Single-pole
Priključni kabli (AWG)	AWG 14
Dolžina priključnega kabla	100 mm
Podporne tirnice količina/višina	1 / 10 mm
Vrsta podporne tirnice	static
Mere	Širina: 18 mm Višina: 160 mm Globina: 35 mm
Paketi	6 pc(s).
Neto teža	0,3 kg
Bruto teža	0,382 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,009

# Features

---

Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L3), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK