

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.700 NH ločilnik

State: 3.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.700 - NH ločilnik Velikost 000

Za sistem zbiralnih sponk RiLine Compact.



## Features

Št. Modela	SV 9635.700
Način delovanja	Za zaščito priključene opreme Vgrajene testne odprtine omogočajo merilni dostop do kontaktnih delov varovalk Za kabelski izhod na vrhu je treba NH ločilnik namestiti na ploščo, obrnjeno za 180°.
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 Kontaki: trd baker s srebrno prevleko
Barva	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
Za velikost NH	000
Nazivni obratovalni tok maks.	125 A
Nazivna delovna napetost	440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Število polov	3-pole
Kabelska vtičnica	Top/bottom
Vrsta električne povezave	Box terminal

# Features

Priklop okroglih vodnikov	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)	10 x 10 mm
Mere	Širina: 49,5 mm Višina: 174,5 mm Globina: 96 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,52 kg
Bruto teža	0,562 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,145
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Opis izdelka	LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)