

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.140

Delna vrata

State: 26.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.140 - Delna vrata za TS

Vrata so lahko po izbiri opremljena z desnimi ali levimi tečaji.



Features

Št. Modela	TS 9672.140
Opis izdelka	Primerno za TS ohišja namesto vrat ali zadnje plošče. Delna vrata je mogoče poljubno kombinirati. Zgoraj in spodaj je potrebna sprednja plošča. Tečaji vrat se lahko namestijo na desno ali levo. Za vrata brez okna (višina 600–1000 mm) je mogoče namestiti okvir za zaslon SZ 2305.000. Standardni dvojni ključavnični vložek, zamenljiv z vložki ključavnic tipa F, in za višine 600 mm in več z udobnim ročajem.
Material	Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava	Teksturirana barva
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Prečni člen Tečaji Ključavnice Sestavni deli
Mere	Širina: 400 mm Višina: 1.000 mm

Features

Primerno za	Širina: = 400 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 54 for a completed enclosure
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	8 kg
Bruto teža	8,42 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
Opis izdelka	SV Partial door, WH: 400x1000 mm, for TS