

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.017

Čeljusti zbiralnih sponk

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.017 - Čeljusti zbiralnih sponk za ploščate bakrene zbirane sponke

Za ploščate bakrene zbiralne sponke s povečano kratkostično upornostjo ali za mehansko stabilizacijo paketov zbiralnih sponk.

Features

Št. Modela	SV 9676.017
Opis izdelka	Za mehansko stabilizacijo kompletov zbiralnih sponk. Primerno za debelino 10 mm.
Material	Nerjavno jeklo
Navodila za sestavljanje	Zahtevano dolžino vijaka je treba izbrati glede na širino zbiralnih sponk W, tj. dolžina = W + pritrdilna mera. Vijaki niso priloženi. Čeljusti zbiralnih sponk z navojnim vložkom M10
Montažne mere	20 mm
Number of busbars	2
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,05 kg
Bruto teža	0,061 kg
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Opis izdelka	SV Busbar claw, for 2 busbars H: 10 mm, (Flat-PLS)