


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9676.540 Kontaktni element

State: 11.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.540 - Kontaktni element za priključne nosilce

Za priklop priključnih nosilcev in kompletov konektorjev na ploščate bakrene sisteme Flat-PLS zbiralnih sponk, brez vrtanja.



## Features

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Št. Modela                            | SV 9676.540  |
| Opis izdelka                          | Za priklop priključnih nosilcev na sisteme zbiralnih sponk.  |
| Material                              | E-Cu   |
| Obseg dobave                          | Sestavni deli  |
| For Busbar width                      | 100 mm   |
| Število palic na vodnik               | 3<br>4   |
| Opomba                                | Priloženi vijaki se uporabljajo za pritrditev kontaktnih kosov na zbiralne sponke<br>Vijaki za pritrditev priključnih nosilcev niso priloženi<br>Zahtevano dolžino vijaka je treba izbrati glede na širino zbiralne sponke W, tj. dolžina = W + pritrdilna mera + (število podprevodnikov x 10)<br>Število vijakov na nosilec: z 2 podprevodnikoma na vodnik: 2 kosa in s 3 ali 4 podprevodniki na vodnik: 4 kosi. |
| Za namestitev sistema zbiralnih sponk | Flat-PLS   |
| Montažne mere                         | 40 mm  |
| Paketi                                | 1 pc(s).   |
| Neto teža                             | 2 kg   |

# Features

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Bruto teža                | 2,018 kg   |
| Teža bakra (kg na kos)    | 1,75   |
| Carinska tarifna številka | 74198090   |
| ETIM 9                    | EC001900   |
| ECLASS 8.0                | 27400613   |
| Opis izdelka              | SV Contact maker E-Cu, WH: 100x20 mm, for 3 or 4 strands, (Flat-PLS) |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |
|--------------|---|