

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.730

Priključek za neposredno povezavo

State: 11.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.730 - Priključek za neposredno povezavo za okrogle vodnike

Za neposreden priklop okroglih vodnikov 95 – 300 mm² (enožilnih in večžilnih).

Features

Št. Modela	SV 9676.730
Opis izdelka	Za priklop okroglih vodnikov na razdelilne zbiralne sponke iz ploščatega bakra. Primerno za zbiralne sponke debeline 10 mm.
Material	Priključna sponka: medenina, pocinkano Čeljusti zbiralnih sponk: nerjavno jeklo
Obseg dobave	Montažni deli (brez vijakov)
Navodila za sestavljanje	Zahtevano dolžino vijaka je treba izbrati glede na širino zbiralnih sponk W, tj. dolžina = W + pritrdilna mera. Vijaki niso priloženi. Čeljusti zbiralnih sponk z navojnim vložkom M10
Število palic na vodnik	2
Priklop okroglih vodnikov	95 - 300 mm ²
Montažne mere	60 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,32 kg
Bruto teža	0,327 kg
Carinska tarifna številka	85369010
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Opis izdelka	SV Direct connection terminal, round conductor connection 95-300 mm ² , (Flat-PLS 60/100), excluding screw

Approvals

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK