

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9676.730**

**Priključek za neposredno povezavo**

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.730 - Priključek za neposredno povezavo za okrogle vodnike

Za neposreden priklop okroglih vodnikov 95 – 300 mm<sup>2</sup> (enožilnih in večžilnih).

## Features

Št. Modela	SV 9676.730
Opis izdelka	Za priklop okroglih vodnikov na razdelilne zbiralne sponke iz ploščatega bakra. Primerno za zbiralne sponke debeline 10 mm.
Material	Priključna sponka: medenina, pocinkano Čeljusti zbiralnih sponk: nerjavno jeklo
Obseg dobave	Montažni deli (brez vijakov)
Navodila za sestavljanje	Zahtevano dolžino vijaka je treba izbrati glede na širino zbiralnih sponk W, tj. dolžina = W + pritrdilna mera. Vijaki niso priloženi. Čeljusti zbiralnih sponk z navojnim vložkom M10
Število palic na vodnik	2
Priklop okroglih vodnikov	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Montažne mere	60 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,32 kg
Bruto teža	0,327 kg
Carinska tarifna številka	85369010
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Opis izdelka	SV Direct connection terminal, round conductor connection 95-300 mm <sup>2</sup> , (Flat-PLS 60/100), excluding screw

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK