

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9676.832

# Čeljusti zbiralnih sponk

State: 13.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.832 - Čeljusti zbiralnih sponk za priključne komponente

Uporablja se v kombinaciji z vijačnimi spoji za mehansko povezovanje priključnih komponent, kot so kotni priključki.

## Features

Št. Modela	SV 9676.832
Opis izdelka	Za mehansko povezovanje povezovalnih elementov, kot so kotni nosilci. rimerno za zbiralne sponke debeline 10 mm.
Material	Nerjavno jeklo
Navodila za sestavljanje	Zahtevano dolžino vijaka je treba izbrati glede na širino zbiralnih sponk W, tj. dolžina = W + pritrdilna mera. Vijaki niso priloženi.
Montažne mere	40 mm
Number of busbars	2
Paketi	8 pc(s).
Neto teža	0,248 kg
Bruto teža	0,256 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Opis izdelka	SV Claw, with threaded insert M10, (Flat-PLS)