


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.070 NH tanki ločilniki

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.070 - NH tanki ločilniki

3-polni, za sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm.

Features

Št. Modela	SV 9677.070
Zasnova	3-polni, preklopni
Način delovanja	Samodejni hitri kontakt omogoča preklapljanje, neodvisno od uporabnika Dvojni odklop za zanesljiv odklop kontaktov
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 Kontaktne tirnice: delno posrebren trd baker
Barva	Ogrodje: RAL 7035 Pokrov: RAL 7001 Ročaj: RAL 7016
Za velikost NH	00
Za sisteme palic z razmakom med središči	185 mm
Kabelska vtičnica	Top
Vrsta električne povezave	Screw M8
Installation type	Clamping attachment
Število polov	3-pole
Nazivna delovna napetost	800 V (AC), 3~
Nazivni obratovalni tok maks.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (talilne varovalke)
Za namestitev pretvornika	Yes
Mere	Širina: 50 mm Višina: 676 mm
Priklop okroglih vodnikov	1,5 - 95 mm ²

Features

Za namestitev zbiralnih sponk	Višina: 10 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4,82 kg
Bruto teža	5,02 kg
Teža bakra (kg na kos)	1,072
Carinska tarifna številka	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Opis izdelka	SV NH slimline switch-disconnector, size 00, 160 A, 800 V, 3-pole, M8 screw, 185 mm, cable outlet at the top, clamping attachment.

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
	Declaration of conformity UK