

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.310 NH tanki ločilniki

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.310 - NH tanki ločilniki

3-polni, za sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm.

Features

Št. Modela	SV 9677.310
Zasnova	enopolni, preklopni
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 Kontaktne tirnice: delno posrebren trd baker
Barva	Ogrodje: RAL 7035 Pokrov: RAL 7001 Ročaj: RAL 7016
Za velikost NH	3
Za sisteme palic z razmakom med središči	185 mm
Kabelska vtičnica	Top/bottom
Vrsta električne povezave	Bolt M12
Število polov	3-pole
Nazivna delovna napetost	800 V (AC), 3~
Nazivni obratovalni tok maks.	630 A
Opomba	Pri uporabi komponent na zbiralnih sponkah z zaščitnim pokrovom za zaščito kontaktov je treba uporabiti kontaktno sponko
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (talilne varovalke)
Za namestitev pretvornika	Yes
Mere	Širina: 100 mm Višina: 670 mm
Priklop okroglih vodnikov	6 - 240 mm ²
Za namestitev zbiralnih sponk	Višina: 10 mm

Features

Paketi	1 pc(s).
Neto teža	5 kg
Bruto teža	5,74 kg
Teža bakra (kg na kos)	2,47
Carinska tarifna številka	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Opis izdelka	SV NH slimline fuse-switch disconnecter, size 3, 630 A, 800 V, 3-pole, M12 stud, 185 mm, 1-pole, switchable, for current converter installation.

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK