

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.315 NH tanki ločilniki

State: 31.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.315 - NH tanki ločilniki z elektronskim nadzorom varovalk

3-polni, za sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm.

Features

| | |
|--|--|
| Št. Modela | SV 9677.315 |
| Zasnova | 3-polni, preklopni |
| Material | Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 Kontaktne tirnice: delno posrebren trd baker |
| Barva | Ogrodje: RAL 7035 Pokrov: RAL 7001 Ročaj: RAL 7016 |
| Za velikost NH | 3 |
| Za sisteme palic z razmakom med središči | 185 mm |
| Kabelska vtičnica | Top/bottom |
| Vrsta električne povezave | Bolt M12 |
| Število polov | 3-pole |
| Nazivna delovna napetost | 400 V, 3~ |
| Nazivni obratovalni tok maks. | 630 A |
| Opomba | Pri uporabi komponent na zbiralnih sponkah z zaščitnim pokrovom za zaščito kontaktov je treba uporabiti kontaktno sponko |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (talilne varovalke) |
| Za namestitev pretvornika | Yes |
| Mere | Širina: 100 mm Višina: 830 mm |
| Priklop okroglih vodnikov | 6 - 240 mm ² |

Features

| | |
|-------------------------------|--|
| Za namestitev zbiralnih sponk | Višina: 10 mm |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 6,4 kg |
| Bruto teža | 7 kg |
| Teža bakra (kg na kos) | 2,47 |
| Carinska tarifna številka | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Opis izdelka | SV NH slimline fuse-switch disconnecter, size 3, 630 A, 400 V, 3-pole, bolt M12, 185 mm, with electronic fuse monitoring, for current transformer installation |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |
|--------------|---|