



SV 9677.340 - NH tanki ločilniki

3-polni, za sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm.

Features

Št. Modela	SV 9677.340
Zasnova	3-polni, preklopni
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 Kontaktne tirnice: delno posrebren trd baker
Barva	Ogrodje: RAL 7035 Pokrov: RAL 7001 Ročaj: RAL 7016
Za velikost NH	3
Za sisteme palic z razmakom med središči	185 mm
Kabelska vtičnica	Bottom
Vrsta električne povezave	Bolt M12
Število polov	3-pole
Nazivna delovna napetost	690 V (AC), 3~
Nazivni obratovalni tok maks.	1.250 A
Opomba	Pri uporabi komponent na zbiralnih sponkah z zaščitnim pokrovom za zaščito kontaktov je treba uporabiti kontaktno sponko
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (talilne varovalke)
Za namestitev pretvornika	Yes
Mere	Širina: 200 mm Višina: 670 mm
Priklop okroglih vodnikov	6 - 240 mm ²
Za namestitev zbiralnih sponk	Višina: 10 mm

Features

Double disconnecter	Yes
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	14 kg
Bruto teža	14,4 kg
Teža bakra (kg na kos)	6,838
Carinska tarifna številka	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Opis izdelka	SV NH slimline fuse-switch disconnecter, size 3, 1250 A, 690 V, 3-pole, twin track, bolt M12, 185 mm, for current transformer installation

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---