

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.460 Priključni terminal

State: 9.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.460 - Priključni terminal za tanke NH ločilnike/ priključne adapterje

Za namestitev komponent na sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm, brez vrtanja.

## Features

Št. Modela	SV 9677.460
Opis izdelka	Za montažo komponent brez vrtanja na sisteme zbiralnih sponk z medosno razdaljo 185 mm.
Material	Jeklena pločevina, pocinkano E-Cu, pocinkano
Za velikost	1 - 3 and connection adaptor
Opomba	Primerno samo za uporabo na sistemu zbiralnih sponk s pokrovom za zaščito kontaktov (pokrov, z režami)
Paketi	3 pc(s).
Neto teža	0,36 kg
Bruto teža	0,472 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,051
PCF na paket (od zibelke do vrat)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73182900
ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Opis izdelka	SV Contact terminal, for NH slimline fuse-switch disconnecter, size 1-3/connection adaptor, (SV 9677XXX)