

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.780 Adapter za komponente

State: 28.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.780 - Adapter za komponente pritrditev z vijaki

Za odklopnike podjetij ABB, Eaton, Schneider Electric in Siemens. Za sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm.

## Features

Št. Modela	SV 9677.780
Material	Poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Priključni trakovi
Za sisteme palic z razmakom med središči	185 mm
Kabelska vtičnica	Bottom
Installation type	Screw attachment
Število polov	3-pole
Maks. nazivni tok	630 A
Nazivna delovna napetost	690 V, 3~
Opomba	Kabelska vtičnica: vtičnica stikala ali kot odhodni kabel iz stikalne naprave Primerno za uporabo stikalnih naprav s sprednjimi vijačnimi priključki Za pritrditev na perforirane zbiralne sponke. Prepričajte se, območju naprave ni nameščen zaščitni profil.
Mere	Širina: 150 mm Višina: 585 mm
Za namestitev zbiralnih sponk	Višina: 10 mm
Primerno za proizvajalca (tip)	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Paketi	1 pc(s).

## Features

---

Neto teža	5,92 kg
Bruto teža	6,32 kg
Teža bakra (kg na kos)	3,652
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	SV Component adaptor, 630 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, screw attachment

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK