

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.900 Priključni adapter

State: 25.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.900 - Priključni adapter

Za priklop okroglih priključkov. Za sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm.

Features

Št. Modela	SV 9677.900
Material	Ogrodje: poliester, ojačan s steklenimi vlakni Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Za sisteme palic z razmakom med središči	185 mm
Kabelska vtičnica	Top/bottom
Vrsta električne povezave	Screw M12
Število polov	3-pole
Maks. nazivni tok	800 A
Nazivna delovna napetost	690 V, 3~
Opomba	Pri uporabi komponent na zbiralnih sponkah z zaščitnim pokrovom za zaščito kontaktov je treba uporabiti kontaktno sponko
Mere	Širina: 100 mm Višina: 665 mm
Priklop okroglih vodnikov	6 - 240 mm ²
Za namestitev zbiralnih sponk	Višina: 10 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4,5 kg
Bruto teža	5 kg
Teža bakra (kg na kos)	3,128
Carinska tarifna številka	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Features

Opis izdelka

SV Busbar connection adaptor, 800 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, cable outlet at the top/bottom, 6-240 mm²

Approvals

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK