

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.905 Priključni adapter

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.905 - Priključni adapter

Za priklop okroglih priključkov. Za sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm.

Features

Št. Modela	SV 9677.905
Material	Ogrodje: poliester, ojačan s steklenimi vlakni Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Zaščitna plošča za zaščito kontaktov
Za sisteme palic z razmakom med središči	185 mm
Kabelska vtičnica	Top/bottom
Vrsta električne povezave	Screw M12
Število polov	3-pole
Maks. nazivni tok	1.400 A
Nazivna delovna napetost	690 V, 3~
Opomba	Pri uporabi komponent na zbiralnih sponkah z zaščitnim pokrovom za zaščito kontaktov je treba uporabiti kontaktno sponko
Mere	Širina: 100 mm Višina: 960 mm
Priklop okroglih vodnikov	6 - 300 mm ²
Za namestitev zbiralnih sponk	Višina: 10 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	11 kg
Bruto teža	11,5 kg
Teža bakra (kg na kos)	4,41
Carinska tarifna številka	85369010
ETIM 9	EC001531

Features

ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	SV Connection adaptor, 1400 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, cable outlet bottom, round conductor connection 6-300 mm ²

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---
