

SV 9677.952 - Tokovni transformator

Za induktivno merjenje pretoka toka.

Features

Št. Modela	SV 9677.952
Opis izdelka	Kompaktna zasnova brez spreminjanja globine vgradnje zaradi mehanske integracije v komponente (medosna razdalja 185 mm) omogoča zasnovo, ki prihrani prostor.
Material	Poliamid
Za velikost	3
Za model št.	9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Nazivna vhodna moč	1,5 VA
Vrsta električne povezave	Box terminal
Insulation material (class)	H
Primary current	500 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Priklop okroglih vodnikov	2,5 - 4 mm ²
Nazivna frekvenca	50 - 60 Hz
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,136 kg
Bruto teža	0,146 kg

Features

Carinska tarifna številka	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Opis izdelka	SV current transformer 500 A/5 A for NH slimline switch-disconnector size 3 / adaptor for RiLine Compact (SV 9677.XXX)