

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.206

Perforiran montažni trak

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.206 - Perforiran montažni trak za delna vrata

Za naknadno zunanjo montažo na delna vrata, z razmikom lukenj 25 mm za montažo posameznih elementov na zadnji strani vrat, kot so kabelski kanali, držala za cevi itd.



Features

Št. Modela	SV 9681.206
Opis izdelka	Za naknadno vgradnjo v delna vrata. Montažni trakovi imajo 25 mm vzorec in se lahko uporabljajo na zadnji strani vrat za posebne pritrditve, kot so kabelski kanali, držala za cevi itd. Premer luknje montažnega traku: 4,5 mm.
Material	Jeklena pločevina, 1 mm
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Dolžina	398 mm
Navodila za sestavljanje	Za širino ohišja 1000 mm: 1 x 9681.204 in 1 x 9681.206 Za širino ohišja 1200 mm: 2 x 9681.206
Mere	Dolžina: 398 mm
Primerno za	Širina: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Paketi	10 pc(s).
Neto teža	1,2 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Opis izdelka	SV Perforated mounting strip, L: 398 mm, for partial door WH: 600x150-800 mm

Approvals

Explanations	Declaration of conformity UK
--------------	------------------------------