

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.208

Perforiran montažni trak

State: 14.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.208 - Perforiran montažni trak za delna vrata

Za naknadno zunanjo montažo na delna vrata, z razmikom lukenj 25 mm za montažo posameznih elementov na zadnji strani vrat, kot so kabelski kanali, držala za cevi itd.



Features

Št. Modela	SV 9681.208
Opis izdelka	Za naknadno vgradnjo v delna vrata. Montažni trakovi imajo 25 mm vzorec in se lahko uporabljajo na zadnji strani vrat za posebne pritrditve, kot so kabelski kanali, držala za cevi itd. Premer luknje montažnega traku: 4,5 mm.
Material	Jeklena pločevina, 1 mm
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Dolžina	598 mm
Mere	Dolžina: 598 mm
Primerno za	Širina: 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Paketi	10 pc(s).
Neto teža	1,9 kg
Bruto teža	1,914 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana

Features

Carinska tarifna številka	39269097
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Opis izdelka	SV Perforated mounting strip, L: 598 mm, for partial door WH: 800x150-800 mm

Approvals

Explanations	Declaration of conformity UK
--------------	------------------------------