


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.126

## Delna vrata

State: 9.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.126 - Delna vrata za VX

Vrata so lahko po izbiri opremljena z desnimi ali levimi tečaji.

## Features

Št. Modela	SV 9682.126
Opis izdelka	Primerno za ohišja VX namesto vrat ali zadnje plošče. Delna vrata je mogoče po želji kombinirati. Zgoraj in spodaj je potrebna sprednja plošča. Tečaji vrat se lahko namestijo na desno ali levo. Za vrata brez okna (višina 600–1000 mm) je mogoče namestiti okvir 2305.000. Standardni vložek ključavnice se lahko zamenja s ključavničnimi vložki, izvedba A.
Material	Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava	Teksturirana barva
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Delna vrata Prečni člen Tečaji Ključavnice Sestavni deli
Opomba	Kot odpiranja delnih vrat maks. 130°
Zaklepanje	Število ključavnic: 2
Mere	Širina: 1.200 mm Višina: 600 mm
Primerno za	Širina: = 1.200 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 54
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	14 kg
Bruto teža	15,18 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	57,8 kg CO2 eq (Cat B)

## Features

---

Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis izdelka	VX Partial door, WH: 1200x600 mm, sheet steel

## Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity UK
--------------	------------------------------