


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.564

Delna montažna plošča

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.564 - Delna montažna plošča za stransko ploščo predala

Z ali brez kanala, za neposredno pritrditev na stransko ploščo funkcionalnega prostora.

Features

Št. Modela	SV 9683.564
Zasnova	z uvodnico iz izolacijskega materiala
Opis izdelka	Za neposredno montažo na stransko steno funkcionalnega prostora za notranjo pregrado. Univerzalna notranja oprema s stikalnimi in krmilnimi napravami. Izdelava dodatnih montažnih nivojev. V kombinaciji s funkcionalnimi predelnimi stenami in stranskimi stenami je možna notranja pregrada v skladu s Form od 1 do 4.
Material	Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Kotni nosilci in montažni deli
Za višino predala	400 mm
Mere	Širina: 502 mm Višina: 393 mm
Primerno za	Širina: = 600 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4,2 kg
Bruto teža	4,7 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	17,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613

Features

Opis izdelka

SV Partial mounting plate, WH: 502x393 mm, with duct, for VX (W: 600 mm)

Approvals

Explanations

Declaration of conformity UK