


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9683.624

# Delna montažna plošča

State: 30.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.624 - Delna montažna plošča za stransko ploščo predala

Z ali brez kanala, za neposredno pritrditev na stransko ploščo funkcionalnega prostora.

## Features

Št. Modela	SV 9683.624
Zasnova	zaprto
Opis izdelka	Za neposredno montažo na stransko steno funkcionalnega prostora za notranjo pregrado. Univerzalna notranja oprema s stikalnimi in krmilnimi napravami. Izdelava dodatnih montažnih nivojev. V kombinaciji s funkcionalnimi predelnimi stenami in stranskimi stenami je možna notranja pregrada v skladu s Form od 1 do 4.
Material	Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Kotni nosilci in montažni deli
Za višino predala	400 mm
Mere	Širina: 1.102 mm Višina: 393 mm
Primerno za	Širina: = 1.200 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	9 kg
Bruto teža	9,14 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	34,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613

# Features

---

Opis izdelka

SV Partial mounting plate, WH: 1102x393 mm, solid, for VX (W: 1200 mm)

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity UK