


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9686.000

## Nosilec zbiralnih sponk

State: 1.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9686.000 - Nosilec zbiralnih sponk za povezovanje zbiralnih sponk (strešni del)

Za povezovanje sistemov zbiralnih sponk iz ohišja v ohišje na strešnem delu.

## Features

Št. Modela	SV 9686.000
Opis izdelka	Za priklop 3- ali 4-polnih sistemov zbiralnih sponk iz ploščatega bakra v strešnem območju od ohišja do ohišja.
Material	Duroplastika Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	Podobno RAL 9005
Obseg dobave	Sestavni deli
Za namestitev zbiralnih sponk	30 x 10
Razmak med središči zbiralnih sponk	80 mm
Navodila za sestavljanje	Za namestitev največ 4 zbiralnih sponk (podprevodnikov) na fazo Za pritrditev nosilca zbiralnih sponk na del ohišja je potrebna matica (M8) 4165.500
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	3,8 kg
Bruto teža	3,88 kg
Carinska tarifna številka	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Opis izdelka	SV busbar holder (baying), 4-pole, 80 mm, for E-Cu 30 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0

# Approvals

---

Approvals

DNV  
Lloyds Register

---

Explanations

Declaration of conformity UK