

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.030

Nosilec zbiralnih sponk

State: 1.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.030 - Nosilec zbiralnih sponk za povezovanje zbiralnih sponk (strešni del)

Za povezovanje sistemov zbiralnih sponk iz ohišja v ohišje na strešnem delu.

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Št. Modela | SV 9686.030 |
| Opis izdelka | Za priklop 3- ali 4-polnih sistemov zbiralnih sponk iz ploščatega bakra v strešnem območju od ohišja do ohišja. |
| Material | Duroplastika Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 |
| Barva | Podobno RAL 9005 |
| Obseg dobave | Sestavni deli |
| Za namestitev zbiralnih sponk | 50 x 10 |
| Razmak med središči zbiralnih sponk | 80 mm |
| Navodila za sestavljanje | Za namestitev največ 4 zbiralnih sponk (podprevodnikov) na fazo Za pritrditev nosilca zbiralnih sponk na del ohišja je potrebna matica (M8) 4165.500 |
| Paketi | 2 pc(s). |
| Neto teža | 3 kg |
| Carinska tarifna številka | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| Opis izdelka | SV busbar holder (baying), 4-pole, 80 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0 |

Approvals

Approvals

Approvals

DNV
Lloyds Register

Explanations

Declaration of conformity UK